






転動流動層コーティング機 MP-01 処理事例紹介

クラスターデキストリン[®]を用いた 油脂粉末へのコーティング

共同研究開発
グリコ栄養食品株式会社
株式会社 **パウレック**



- 目的 : DHA含有油脂粉末 (魚油粉末) の酸化臭を抑制したい
- 使用機種 : FD-MP-01
- 原料 : 魚油粉末
- バインダー : クラスターデキストリン[®] + カゼインNa
- 結果 : コーティングによる酸化抑制および酸化に伴う臭気抑制効果が見られた。



転動流動層造粒コーティング装置 FD-MP-01

FD-MP-01はパウレックを代表する多機能ラボ機です。

各種アタッチメントを交換することで、

- ①造粒、②微粒子コーティング、③攪拌造粒、④直接顆粒造粒、⑤乾燥
- といった様々な用途に対応可能です。

